




## Χαρακτηριστικά

- Επιλεγόμενη απόσταση εργασίας
- Τεστ αντίθεσης
- Λειτουργία νύχτας

## Λεπτομέρειες προϊόντος

### Επιλεγόμενη απόσταση εργασίας

Η απόσταση εργασίας μπορεί να επιλεγεί από τα 2.5 στα 6 m σε βήματα των 50cm, κάνοντάς την χρήσιμη και για τα πιο μικρά δωμάτια.



Παράδειγμα 2: Ένα μηδόν επάνω δεξιά με ερώτηση (μόνο για SC-1600) ρόνη



Παράδειγμα 3: Ένα μηδόν επάνω δεξιά με ερώτηση (μόνο για SC-1600) ρόνη